

RECEVEURS KINESURF+

Receveur extra-plat coloré en Biocryl et Biotec



Hauteur
4 cm



Décaissement
total



Faible
décaissement



Sans
décaissement

ADHÉRENCE



LE +



CARACTÉRISTIQUES

- Bonde horizontale extra-plate pivotant à 360° (25 l./min) incluse
- Grille d'évacuation métallique assortie à la couleur du receveur incluse
- Hauteur 4 cm sur tous les modèles (bonde sur la largeur et sur la longueur)
- Dessous du receveur plat (hors zone de bonde) : zone de décaissement réduite
- En option, kit de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur totale de 11 à 15 cm

COULEURS MATES



Blanc



Gris
anthracite



Gris
béton



Noir



Sable



Taupe


Dimensions pour modèles carrés, 1/4 de rond et rectangulaires (avec bonde centrée sur la longueur)




Dimensions pour receveurs rectangulaires 120 cm (avec bonde centrée sur la largeur)




Dimensions pour receveurs rectangulaires 140, 150, 160, 170 et 180 cm (avec bonde centrée sur la largeur)




X	Y	E	F
80	80	70	70
90	90	80	80
100	100	90	90



X	Y	E	F
90	70	80	60
100	70	90	60
100	80	90	70
100	90	90	80
120	70	110	60
120	80	110	70
120	90	110	80
140	70	130	60
140	80	130	70
140	90	130	80



X	Y	E	D
90	90	80	35
100	100	90	45



X	Y	E	F
120	70	110	60
120	80	110	70
120	90	110	80
120	100	110	90
140	70	130	60
140	80	130	70
140	90	130	80
140	100	130	90
150	90	140	80
150	100	140	90



Bonde extra-plate pour un faible décaissement de chape

Tolérance sur X et Y : +/- 0,5 cm

INFO : Installez ce receveur partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.420), pour une installation de plain-pied, utilisez la pompe aspirante Kinefloor+ (voir p.421) Tableaux références/prix (voir p.240-241)



Côté utilisateur

- **Design** : 6 couleurs mates au choix avec grille d'évacuation assortie
- **Accès facilité** : ressaut extérieur de 4 cm maximum
- **Solidité et rigidité** : cadre périmétral en acier



Côté installateur




- **Idéal pour les projets de douche à l'italienne** : encastrement total possible
- **Robustesse** : plus résistant qu'un receveur en céramique
- **Manipulation aisée** : receveur léger
- **Moins de décaissement** : dessous du receveur plat



KINESURF (4 cm et +)




TYPES D'INSTALLATION POUR MODÈLES RECTANGULAIRES BONDE CENTRÉE SUR LA LARGEUR

1. Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé






Préparation de l'implantation

2. Posé en butée contre le carrelage






Préparation de l'implantation

3. Encastré et posé sur pieds réglables



Préparation de l'implantation

4. Encastré et posé sans pieds réglables




Préparation de l'implantation

Receveurs decoupables en Biotec


Matériaux de haute technologie

- Solide : cadre périmétral en fibre de verre **1**
- Bactériostatique et naturellement non glissant PN6 : surface en Biocryl thermoformé **2**
- Isolant thermique et acoustique : renfort en Biotec **3**
- Décaissement simplifié : dessous du receveur plat
- Découpable : pour s'adapter parfaitement à tout espace douche (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une scie égoïne ou d'une meuleuse).



TEXTURE
ASPECT PIERRE

> KINESURF PIETRA p.228





ASPECT
LISSE

> KINESURF DECOUPABLE p.234

Receveurs en Biotec

Matériaux de haute technologie

- Solide : cadre périmétral en acier **1**
- Bactériostatique et naturellement non glissant PN6 : surface en Biocryl thermoformé **2**
- Isolant thermique et acoustique : renfort en Biotec **3**
- Décaissement simplifié : dessous du receveur plat



TEXTURE
GRAINÉE

> KINESURF+ p.238



ASPECT
LISSE

> KINESURF p.242
> KINESTART p.250
> KINEMATIC p.252 - 253